

品番：EA955CD-54

品名：1800x450x490mm ベンチ型収納庫(軽量)



販売価格	66,600円(税抜) / 73,260円(税込)		
カタログ価格	66,600円(税抜) / 73,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1612ページ		



カタログ訂正 25/12/01 内寸/重量の訂正。誤:約1638x365x400mm/17kg、正:約1620x370x390mm/18.7kg(9025 No. 56,57)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ダイマツ	型番	BB180-BK
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)	外寸:1800×450×490mm (アジャスターも含む、未調整時) 内寸:約1620×370×390mm
重量	18.7kg	耐荷重	座面:約150kg 収納床面:約100kg
材質	アルミ(焼付塗装)	色	黒
必要工具	#2ドライバー		

軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックスです。

ガーデニング用品や灯油缶などの収納にピッタリ!(灯油缶なら2巻らくらく入ります)

ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます。

ソフトクローズのダンパー採用で 蓋の開閉が簡単。ゆっくり静かに閉まるので安心安全!

アジャスター脚付きで 高さ調整、ガタつき防止

南京錠取り付け金具付き(吊軸が経5mm以下の南京錠を別途ご用意ください)

雨が収納内部に浸入することがありますので、軒下はじめ屋根のある所でのご使用をおすすめします。

※本製品は防水仕様ではないため、屋外で使用する際は雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。
(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.