

品番：EA955CT-1A

品名：761x490x1810mm 収納庫

	販売価格		77,200円(税抜)／84,920円(税込)	
	カタログ価格		77,200円(税抜)／84,920円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2025/11/24 23:01現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2461ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。

仕様

メーカー	テラモト	型番	CE-496-908-0
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	761(W)×490(D)×1,810(H)mm
重量	23.7kg	耐荷重	棚板1枚あたり:5kg ポケット1個あたり:2kg 底板:15kg パイプハンガー1個あたり:10kg
材質	ポリプロピレン、アルミ	付属品	棚板3枚、小物ポケット2個、フック3個

- 水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。
- 錆びにくく、衝撃にも強い樹脂製の収納棚。
- 水洗いができて、いつも清潔に保てます。
- 金属製に比べ、衝撃を受けても変型しにくい樹脂製
- 清掃用品は含まれません。
- 長尺物を吊り下げられるフック付き
- 小物収納に便利な棚板付き

南京錠取付穴付（ツル径φ5mmまで）（鍵は付属していません。）
物の出し入れがしやすく、掃除もしやすいフラットな底部
棚板移動幅約5cm
塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.