

品番：EA956A-61

品名：585x381x457mm ツールトロリー(ブラック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 112,000円(税抜) / 123,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 112,000円(税抜) / 123,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/30 20:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0378ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--|-------|---|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13217TS |
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | | | |
| 材質 | ポリプロピレン | 引出し内寸 | 460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm |
| 耐荷重 | 60kg | サイズ | 585×381×457(H)mm |
| 重量 | 15kg | 色 | ブラック |
| 【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属 | | | |
| 【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。 | | | |
| 【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属 | | | |
| 樹脂製のため軽量 | | | |
| 引き出しはどの順番でも挿入可能 | | | |
| 収容能力は20kgまで | | | |
| 適合品番 | EA612VA-1~6、VB-1~6、VC-1~2、VS-2~3、VX、VY | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.