品番: EA956AB-16

品名: 740x470x910mm/5段 ツールワゴン



販売価格	137,000円(税抜) / 150,700円(税込)				
カタログ価 格	137,000円(税抜)/150,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/21 18:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					

















こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

の商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	EKW-1105SBK
本体サイズ	740(W)×470(D)×910(H)mm(キャ スター高180mm含む)	トップサイズ	720(W)×460(D)mm
引出しサイズ	1段目·4段目:600(W)×405(D) ×105(H)mm 2段目·3段目:600(W)×405(D)×45 (H)mm 5段目:600(W)×405(D)×230(H) mm	重量	74kg
耐荷重	トップ部:140kg 引き出し1段目·4段目:20kg 引き出し2段目·3段目:15kg 引き出し5段目:30kg 最大350kg(製品重量含む)	キャスター	自在×2(ストッパー付き)、固定×2
付属品	トップマット、引出しマット×7、仕切板 ×4、カギ×2		

1段目引出しの深型採用で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に最適

長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー
整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。

フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減
フラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現します。
自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用

作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドル付き

引出しはボールベアリングスライドレール付きでスムーズに開閉ができます。

引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.