

品番：EA956AB-3

品名：670x420x900mm/3段 ツールステーション



販売価格	83,100円(税抜) / 91,410円(税込)		
カタログ価格	83,100円(税抜) / 91,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1597ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	SKR603C
本体サイズ	670(W)×420(D)×900(H)mm	トレイサイズ	510(W)×360(D)×45(H)mm(可動式)×2 535(W)×360(D)×45(H)mm(固定式)×1
重量	31kg	耐荷重	トレイ:10kg(可動式)、15kg(固定式) 天板:140kg
キャスター	自在キャスター(φ100×51mm)×4 (ストッパー付)	付属品	トップマット、仕切板×8

前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル

天板や支柱など各部にラウンド形状を採用しました。

設備などをキズつけることなく作業が行えます。

引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。

スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付きです(左右)。

モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。

トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用しました。

トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。

※トレイは手前側のみ引き出せます。

開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。

4輪自在キャスター採用で、前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。

柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。

さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから小物類まで、整頓し収納することが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.