

品番：EA956CF-1

品名：605x405x720-995mm ワークテーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 62,900円(税抜) / 69,190円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 62,900円(税抜) / 69,190円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/29 20:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1608ページ                      |      |   |



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

|              |  |         |                              |
|--------------|--|---------|------------------------------|
| ※注意※         | 【お客様組立品】                               | 耐荷重(kg) | 150                          |
| サイズ(W×D×H)mm | 605×405×720~995(H)                     | キャスター   | 自在キャスター×4(内2個ストッパー付)         |
| キャスター径       | φ75×25mm                               | 重量(kg)  | 15                           |
| 材質           | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)<br>車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) | 付属品     | ボルト(4本)                      |
| 【高さ調節時】      | 側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能          | 【高さ固定時】 | 好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます |

プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。

高さは25mmピッチで調整可能です。

テーブルの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。

※プレートは傾けられません。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りやすいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品



品番 EA956CF-2

コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.