

品番：EA956CF-2

品名：510x410x505-775mm ワークテーブル(傾斜タイプ°)



販売価格	77,100円(税抜) / 84,810円(税込)		
カタログ価格	77,100円(税抜) / 84,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/21 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1608ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	耐荷重(kg)	150
サイズ(W×D×H)(mm)	510×410×505～775(H)	キャスター	自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
キャスター径	φ75×25mm	重量(kg)	16
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)	付属品	ボルト(4本)、ねじ(1本)
高さ調節	【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能 【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます	テーブル傾き調節	【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能 【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます

プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。

高さは25mmピッチで調整可能です。

テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。

テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りやすいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品

	<p>品番 EA956CF-1 コメント</p>
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.