

品番：EA956F-2B

品名：873x505x880mm/ 2段 ツールワゴン



販売価格	50,500円(税抜) / 55,550円(税込)		
カタログ価格	50,500円(税抜) / 55,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/07/01 02:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1597ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	サイズ	873(W)×505(D)×880(H)mm(キャスター含む)
耐荷重	全体200kg (各段:100kg)	材質	本体:スチール キャスター:ポリプロピレン、TPR
キャスター	φ102mm	スチール厚さ	1.2mm
四角穴のサイズ	10×10mm(ピッチ間隔35mm)	重量	26.6kg
必要工具	12mmスパナ		

側面のトレイは自由に高さ調整が可能です。

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます。

耐荷重性・耐水性に優れたTPRキャスターを採用しているため、スムーズに移動できます。

棚板の高さが調整可能

丈夫な鋼製ハンドル

EVA防滑シート付き

自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.