

品番：EA956F-2B

品名：873x500x880mm/ 2段 ツールワゴン



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 50,500円(税抜) / 55,550円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 50,500円(税抜) / 55,550円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 25 (2026/05/16 05:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1597ページ                       |      |   |



この商品はお客様組み立て品です。

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます

#### 仕様

|   |                               |         |                                |
|---|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| ※注意※                                      | 【お客様組立品】                      | サイズ     | 873(W)×500(D)×880(H)mm(キャスター含) |
| 重量  | 26.6kg                        | 耐荷重     | 全体200kg<br>(各段:100kg)          |
| 材質  | 本体:スチール、<br>キャスター:ポリプロピレン、TPR | キャスター   | φ102mm                         |
| スチール厚さ                                    | 1.2mm                         | 四角穴のサイズ | 10×10mm(ピッチ間隔35mm)             |
| 側面のトレイは自由に高さ調整が可能です。                      |                               |         |                                |
| サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます |                               |         |                                |
| 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2               |                               |         |                                |
| 必要工具                                      | 12mmスパナ                       |         |                                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

