

品番：EA956F-3B

品名：500x873x808mm/ 4段 ツールワゴン



販売価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
カタログ価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/05/16 05:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1597ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー（別売）を取付してカスタマイズ可能

仕様

※注意※	【お客様組立品】	サイズ	873(W)×500(D)×808(H)mm(キャスター含)
引出し	70(H)mm×3個	重量	36kg
耐荷重	全体200kg (各段:100kg、各引出し:30kg)	材質	本体:スチール、 キャスター:ポリプロピレン、TPR
キャスター	φ102mm	スチール厚さ	1.2mm
四角穴のサイズ	10×10mm(ピッチ間隔35mm)		

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー（別売）を取付してカスタマイズ可能

収納に便利なパートトレ付

側面のトレイは自由に高さ調整が可能です。

引出し3段(パートトレ付)

引出しは開閉がスムーズなフルスライドレール

1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロック			
鍵付			
自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター×2			
引出しは取り外しできません。			
必要工具	12mmスパナ		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.