

品番：EA956KG-11

品名：450x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	HTRC-4545GYW
※注意※	【お客様組立品】	段数	3
ワゴンサイズ(W×D) mm	400×400	重量(kg)	10.5
耐荷重(kg)	全体:50(自重を含む) 天板又は棚板1段当たり:20	天板サイズ(mm)	450(W)×450(D)
全高(mm)	738	材質	脚部:スチール 天板:塩ビシート
色	天板:ライトグレー 脚部:シルキーホワイト	天板厚(mm)	19
キャスター径	φ50mm(エラストマー車)	キャスター	自在×4(内ストッパー付×2)
キャスターねじ径	M12×P1.25	必要工具	#3プラスドライバー、10mmスパナ

塩ビシート天板付きワゴン。

補助テーブル、移動・運搬用ワゴン、一人用軽量作業台に。

塩ビシートは耐久性・耐汚染性・耐薬品性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくく製品・部品を傷つけにくい。

電子部品や医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用に。

棚板は裏表どちら向きにも組立可能。

キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ走行跡もつきにくいエラストマー車。

※棚板の位置は変更できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.