

品番：EA956KG-2

品名：600x450x738mm 天板付ツールワゴン



販売価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1608ページ		




様々なシーンで活躍します



様々なシーンで活躍します



様々なシーンで活躍します



この商品はお客様組立て品です。

### 仕様

メーカー	山金工業	型番	HTC-6045W
※注意※	【お客様組立品】	段数	3
サイズ	600(W)×450(D)×738(H)mm(天板部)	棚板サイズ	400(W)×400(D)mm
耐荷重	50kg/台(均等荷重※自重含む)	色	シルキーホワイト(粉体塗装)
キャスター	50φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)	キャスターねじ径	M12×P1.25
材質	脚部:スチール 天板:低圧メラミン	重量	10.6kg
必要工具	(+)#3ドライバー 10mmスパナ		

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、天板付きワゴン

オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に

全高740mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。

天板表面は凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。  
表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

キャスターは床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用

棚板は皿形、フラット型どちら向きにも組立可能です。

グリーン購入法適合品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.