


品番 : EA956MV-21

品名 : 600x450x785mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付)



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/14 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2046ページ		



カタログ訂正

24/11/19 サイズ(高さ)の訂正。誤:835(H)mm、正:785(H)mm(9025 No.55,56)

仕様

段数	2段	サイズ(mm)	600×450×785(H)
重量(kg)	10	耐荷重(kg/段)	15
材質	ステンレス(SUS430)	キャスター	φ75mmウレタン製
棚間隔	455mm	足パイプ径	φ25mm
最大外寸法	720×460×840mm(天板枠・手すりを含む)		

耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。

天板および中棚には転落防止用の枠付です。

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)

耐久性・機動力に優れたカート。

φ75mmキャスターの採用や両面ハンドル標準装備により、操作性に優れています。

商品は完成品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

