


品番：EA956SA-142

品名：1500x750x900mm/350kg 作業台(中棚付)



販売価格	105,700円(税抜) / 116,270円(税込)		
カタログ価格	105,700円(税抜) / 116,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 21:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



スチール天板  
天板厚: 25mm  
中板厚: 25mm  
中棚厚: 25mm  
本製品は樹脂系粉末塗装により、塗膜が厚く、耐衝撃性にも優れた高い強度を備えています。  
耐酸性・耐アルカリ性・耐湿性・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。

この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	サカエ	※注意※	【お客様組立品】
型番	KD-59SNT2	サイズ	1500(W)×750(D)×900(H)mm
耐荷重	天板:350kg 中板:100kg 中棚:50kg	天板厚	25mm
材質	天板:スチール(抗菌粉体塗装) フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装) アジャスター:ABS樹脂	重量	64kg
アジャスター	M12×P1.75	カラー	グリーン(サカエグリーン)

#### 立作業用

作業台下のデッドスペースを有効活用できる中棚・中板付き。  
中棚は25mmピッチで高さ調整が可能

天板は粉体塗装により塗膜が厚く、耐衝撃性にも優れた高い強度を備えています。  
耐酸性・耐アルカリ性・耐湿性・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。

グリーン購入適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.