


品番：EA956SA-17

品名：φ363x39mm/150kg回転作業台(導電/ストップ付)



販売価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/25 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	サカエ	型番	PS-36DD
サイズ(mm)	天板: φ363×36(t) 土台: 499×499×39(t)	重量(kg)	2
均等耐荷重	150kg	材質	強化樹脂(ABSカーボン入)
カラー	ブラック	帯電防止効果	10 ³ ~10 ⁶ Ω(表面抵抗値)
付属品	アース線(1m)		
導電性タイプ			
ハンドストッパー付(約4°刻み(90分割)のストッパー機構。)			
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。			
軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応します。			
医療関係、実験、研究室及び食品加工、水産加工関係等にもご利用下さい。			
200kg積載(6回/分連続)100,000回転耐久テストクリア。 過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。			
分解掃除も簡単。			
スムーズな回転と清潔さが維持できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.