


品番：EA956SA-61

品名：1200x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式)



販売価格	363,600円(税抜) / 399,960円(税込)		
カタログ価格	363,600円(税抜) / 399,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/08 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1612ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー	サカエ	型番	DKN-127MW
サイズ(W×D×H)mm	1200×750×630~1280	重量	73kg
耐荷重	250kg	材質	天板:メラミン(パーティクル) 脚部:スチール
天板厚	30mm	アジャスター	サイズ:φ45mm ネジ径:M12×P1.75
コード長	3.2m	電源	AC100V
消費電力	450W	昇降速度	23mm/s(無負荷時)
色	ホワイト		

【完成品出荷】商品です。

立ち作業、座り作業、姿勢に合わせて細かく調節可能な電動昇降作業台

メラミン天板(パーティクル)は、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。

天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いています。

630～1280mmの間で高さ調節可能です。(無段階調節)

レベル調節が可能なアジャスター付き

便利なゲージ付(メモリ機能搭載)
1cm単位でおよその高さがわかります。

メモリ機能は4ヶ所

昇降レバーは押している間だけ動作し、離すと止まります。

挟み込み防止機能付きで安全に作業でき、昇降時に衝撃を察知すると自動的に位置を戻します。(約40mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.