


品番：EA956SA-73

品名：1800x750x660-1110mm/100kg 作業台(電動式)



販売価格	297,000円(税抜) / 326,700円(税込)		
カタログ価格	297,000円(税抜) / 326,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1612ページ		



● 特殊天板耐汚染性


項目	性能
耐油性	◎
耐アルコール性	◎
耐塩酸性	◎
耐アルカリ性	◎
耐熱性	◎
耐寒性	◎
耐衝撃性	◎
耐摩耗性	◎
耐薬品性	◎

● 特殊天板耐腐蝕性

項目	性能
耐塩酸性	◎
耐アルカリ性	◎
耐酸性	◎
耐アルカリ性	◎
耐熱性	◎
耐寒性	◎
耐衝撃性	◎
耐摩耗性	◎
耐薬品性	◎

● 高耐天板

項目	性能
耐塩酸性	◎
耐アルカリ性	◎
耐酸性	◎
耐アルカリ性	◎
耐熱性	◎
耐寒性	◎
耐衝撃性	◎
耐摩耗性	◎
耐薬品性	◎



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	DLK-187MWN
サイズ(W×D×H)mm	1800×750×660~1110	重量	64kg
耐荷重	100kg	材質	天板:メラミン(パーティクル) 脚部:スチール
天板厚	30mm	アジャスター	サイズ:φ40mm ネジ径:M8×P1.25
コード長	3m	電源	AC100V
消費電力	250W	最大昇降速度	40mm/s(無負荷時)
色	ホワイト		

【完成品出荷】商品です。

立ち作業、座り作業、姿勢に合わせて細かく調節可能な電動昇降作業台

メラミン天板(パーティクル)は、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。

天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いています。

660~1110mmの間で高さ調節可能です。(無段階調節)

レベル調節が可能なアジャスター付き

便利なゲージ付(メモリ機能搭載)
1cm単位でおよその高さがわかります。

メモリ機能は4ヶ所、1～4の各ボタンに対応しています。

昇降ボタンは押している間だけ動作し、離すと止まります。

挟み込み防止機能付きで、昇降時に衝撃を察知すると自動的に位置を戻します。(約20mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.