



品番：EA956SB-61

品名：250kg 900-1500mm スライドバールラック(片面)



販売価格	122,900円(税抜) / 135,190円(税込)		
カタログ価格	122,900円(税抜) / 135,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 21:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	SBR-1SR
※注意※	【お客様組立品】	仕様	片面タイプ
耐荷重	全体:250kg アーム1段あたり:25kg	サイズ	900~1500(W)×500(D)×1762(H) mm
重量	約37kg	アーム	7段
アーム間高さ	168mm	アーム長さ	450mm
アーム部	角パイプ	キャスター	φ125mm(ゴム車)
アジャスター	防振アジャスター	本体色	グリーン
材質	スチール		

取扱いが煩わしい長尺物の保管に最適です。

自在キャスター付き(内2個ストッパー付き)

間口幅が150mmピッチ5段階で調整可能
保管物の長さに合わせて最適の間口をお選びいただけます。

本体はカンヌキを外すことにより折りたたむ事ができます。

抗菌粉体塗装(※SIAAの安全性基準に適合)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.