

品番 : EA956TA-2

品名 : 900x600x740mm ワークテーブル



販売価格	25,500円(税抜)／28,050円(税込)		
カタログ価格	25,500円(税抜)／28,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1660ページ		



カタログ訂正

25/06/25 (誤)天板構造:ポリウレタンシート貼り→(正)材質・・・天板:低圧メラミン、脚部:スチール(No.56 9046)

この商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	山金工業	型番	SUP-960-WW
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	900(W)×600(D)×740(H)mm
耐荷重	150kg	天板厚	19mm
色	シルキーホワイト(粉体塗装)	材質	天板:低圧メラミン 脚部:スチール
重量	17.1kg	必要工具	(+">#3ドライバー 13mmスパナ

座り作業で使いやすい、高さ740mmのワークテーブル

ホワイトを基調としたシンプルなデザインはどんな環境にもマッチします。

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。  
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

天板表面材は、表面硬度が高く摩耗に強い低圧メラミン素材。  
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。

グリーン購入法適合品

※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.