

品番：EA956TA-31

品名：1800x600x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)



販売価格	47,700円(税抜) / 52,470円(税込)		
カタログ価格	47,700円(税抜) / 52,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/01 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0700ページ1609ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	SUR-1860-GYW
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1800(W)×600(D)×740(H)mm
耐荷重	150kg	天板厚	22mm
色	天板:ライトグレー 脚部:シルキーホワイト(粉体塗装)	アジャスターねじ径	M12×P1.75
材質	脚部:スチール 天板:塩ビシート貼り(RoHS2指令対応)	重量	27.6kg
必要工具	(+)#3ドライバー 13mmスパナ		

座り作業で使いやすい、高さ740mmのワークテーブル

独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

RoHS2指令対応の塩ビシートを使用した天板仕様。

耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくい。表面色は目に優しいライ

トグレー色。

精密機器・電子機器の加工・組立・検品作業等に。実験室や研究室での作業テーブルに。

グリーン購入法適合品

※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.