

品番：EA956TD-72

品名：1200x600x600- 900mm ワークテーブル



販売価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1610ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	SWPA-1260-MG
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1200(W)×600(D) ×600~900(H)mm
天板厚	20mm	耐荷重	200kg(均等荷重)
色	天板:木目柄 脚部:グリーン (粉体塗装)	材質	脚部:スチール 天板:ポリエステル化粧MDF貼り
アジャスターねじ径	M10×P1.5	重量	24.1kg
必要工具	(+)#3ドライバー 13mmスパナ		

600~900mmの間で、高さ調節が可能なワークテーブル

特殊金具により、25mmピッチで高さを変えられます。調整はドライバー1本で簡単。

座り作業/立ち作業どちらの用途にも使用可能。作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です。

オフィス、工場、倉庫、物流センターの梱包・検品・組立作業に

ツナギパイプの位置は前・中央・後の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

樹脂製アジャスターを標準装備しています。

天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。
(天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。)

グリーン購入法適合品

※キャスターの取付はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.