品番: EA956TH-25

品名: 1200x600x740mm/300kg ワークテーブル



販売価格	40,300円 (税抜)/ 44,330円(税込)				
カタログ価 格	40,300円(税抜)/44,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 08:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1661ページ				















この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	SWR-1260-GI
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1200(W)×600(D)×740(H)mm
天板厚	22mm	耐荷重	300kg(均等荷重)
色	天板:グリーン 脚部:アイボリー (粉体塗装)	アジャスターねじ径	M12×P1.75
材質	脚部:スチール 天板:塩ビシート貼り	重量	23.4kg
必要工具	(+)#3ドライバーまたは 13mmスパナ		

座り作業用に最適な高さ740mmの、ベーシックな固定式ワークテーブル

軽作業向け均等耐荷重300kg

電子機器、電子部品、精密部品の組立、検査用台に

ツナギパイプの位置は前・中央・後の自由な位置にセット可能。 後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

樹脂アジャスターを標準装備しています。

塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。

耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.