

品番：EA956TH-30

品名：1800x600x740mm/300kg ワークテーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 46,600円(税抜) / 51,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 46,600円(税抜) / 51,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/01 08:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1610ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| メーカー | 山金工業 | 型番 | SWR-1860-GI |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1800(W)×600(D)×740(H)mm |
| 天板厚 | 22mm | 耐荷重 | 300kg(均等荷重) |
| 色 | 天板:グリーン 脚部:アイボリー (粉体塗装) | アジャスターねじ径 | M12×P1.75 |
| 材質 | 脚部:スチール 天板:塩ビシート貼り | 重量 | 30.6kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバーまたは 13mmスパナ | | |

座り作業に最適な高さ740mmの、ベーシックな固定式ワークテーブル

軽作業向け均等耐荷重300kg

電子機器、電子部品、精密部品の組立、検査用台に

ツナギパイプの位置は前・中央・後の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

樹脂アジャスターを標準装備しています。

塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。

耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.