

品番：EA956TR-41

品名：1200x600x950mm ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)



販売価格	53,100円(税抜) / 58,410円(税込)		
カタログ価格	53,100円(税抜) / 58,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1610ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	SUPUH-1260-WW
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1200(W)×600(D)×950(H)mm(キャスター含)
天板厚	19mm	耐荷重	150kg (全体均等、固定時)
色	シルキーホワイト (粉体塗装)	材質	天板:低圧メラミン 脚部:スチール キャスター:ゴム
キャスターサイズ	φ75mm(自在車)	アジャスターねじ径	M12×P1.75
重量	27.2kg	必要工具	(+)#3ドライバー 13mmスパナ

ワンタッチ移動タイプのキャスターで、レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。

移動する場合は一旦持ち上げるだけで移動式に、
固定する場合は持ち上げてストッパーを解除することで固定式になります。

ホワイトを基調としたシンプルなデザインはどんな環境にもマッチします。

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

天板表面材は、表面硬度が高く摩耗に強い低圧メラミン素材。
表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。

グリーン購入法適合品

※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

※キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.