


品番：EA956TS-28

品名：1500x750x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)



販売価格	60,500円(税抜) / 66,550円(税込)		
カタログ価格	60,500円(税抜) / 66,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1610ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	山金工業	型番	SWRC-1575-GI
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1500(W)×750(D)×740(H)mm
天板厚	22mm	耐荷重	160kg
色	天板:グリーン 脚部:アイボリー (粉体塗装)	材質	天板:塩ビシート 脚部:スチール キャスター:ゴム
キャスター	φ100mm自在ストッパー付ゴムキャスター×4個	キャスターねじ径	M12×P1.75
重量	32.4kg	必要工具	(+)#3ドライバーまたは13mmスパナ

キャスター付きで、スムーズに移動できるワークテーブル

高さ740mmで、座り作業用のテーブルとしておすすめです。

キャスターは4輪自在車で、軽快なフットワークで作業に貢献します。(全輪ストッパー付)

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。  
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。

耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。

グリーン購入法適合品

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.