



品番：EA956TV-1A

品名：1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)



販売価格	190,200円(税抜) / 209,220円(税込)		
カタログ価格	190,200円(税抜) / 209,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1611ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	SXRP-1875-GI
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1800(W)×750(D)×762(H)mm
天板厚	37mm	耐荷重	固定時:3000kg(均等荷重) 移動時:250kg(積載可能重量、自重含む)
色	天板:グリーン 脚部:アイボリー(粉体塗装)	材質	天板:塩ビシート 脚部:スチール
キャスター	φ100mmゴム車 (自在×2、自在ストッパー付×2)	アジャスターねじ径	M12×P1.75
重量	97.1kg	必要工具	(+)#3ドライバーまたは13mmスパナ、 19mmスパナ

ペダル操作で固定式から移動式に簡単切替!

昇降ペダルを踏み込むことでキャスターが下降して移動することができ、
ストッパー解除ペダルを踏みながら昇降ペダルを戻すと、脚が床について固定されます。

足元のペダルは折りたたみ可能で、作業時は邪魔になりません。

ワークの積み替え不要な重量作業台、台車として

厚み37mmの頑丈な天板付き。独自構造の脚部により横揺れ強度も抜群です。

塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。

耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.