

品番：EA956XA-114

品名：ビジネスチェアー(ブラック)



販売価格	87,000円(税抜)／95,700円(税込)			
カタログ価格	87,000円(税抜)／95,700円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/16 00:36現在)			
商品入数	1	販売単位	脚	
カタログページ	1986ページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	73117
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ(mm)	640(W)×580～630(D) ×945～1035(H)	脚幅	640mm
重量	16.2kg	キャスター	自在×5
車輪径	φ 60mm	材質	背フレーム:PA樹脂成型品 張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ 材、(座)ポリエステル布 クッション:座モールドウレタン 脚部:PA樹脂成型品 キャスター:ナイロン
シンクロロッキング			
座の奥行調節			
ガス式上下調節機構			
肘上下調節・左右角度調節			
ゆるやかかつダイナミックなアーチ形状の背もたれと一人ひとりに快適な座り心地をサポートする座面機能で得られる一体感			
あなたのからだに寄り添い、軽快にかつ力強くサポートします。			

座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロック機構により、座前部の持ち上がりがなく、骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます(背最大傾斜角20°)。
背のラインにフィットする、ランバーサポート形状の背もたれが、腰椎を支え腰への負担を軽減します。
独自の座面クッション構造により、着座時の理想的な耐圧分散を実現
座骨周辺や大腿部を適度に減圧することで、通常姿勢では臀部をしっかりと支え、後傾時には体重移動による臀部の前すべりを防止し、快適で安定した姿勢を保ちます。
背ロック強弱調整 座面右下(中央)の調節ツマミの操作により、背のロック反力の強弱を簡単に調節できます。
上下昇降 座面右下(前方)のレバー操作により、座面の高さが調節できます。
ロック固定 座面左下(後方)のレバー操作により、背もたれ傾斜角度の固定(任意位置)・解除ができます。
座面左下(前方)のレバー操作により、座面の奥行が調節できます。(前後50mm、6ポジション)
背フレーム上部に手かけがついていますので張材を汚すことなく、チェアを移動させることができます。
動きの良いφ60mmのナイロン双輪キャスターを標準装備し、姿勢の変更や離着席時に掛かる足腰への負担を軽減します。
クッション材料に植物由来の成分を使用。クッション性・耐久性を維持しながら、温室効果ガスの排出削減に貢献しています。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
クッション・カバーの交換が簡単に行えて、長期間ご使用いただける商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.