

品番：EA956XA-123

品名：ビジネスチェア(ブラック)



販売価格	59,700円(税抜) / 65,670円(税込)		
カタログ価格	59,700円(税抜) / 65,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1986ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	42024
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ(mm)	640(W)×570(D)×885~995(H)	脚幅	640mm
重量	16.2kg	張地	ポリエステル
キャスター	自在×5	車輪径	φ 50mm
キャスター材質	ナイロン	材質	クッション:(背・座)モールドウレタン 背座カバー:PP樹脂成型品 脚部:PA樹脂成型品

サークルアームタイプ

座の傾斜スライドと連動しながら後傾するスライド3WAYシンクロロック機構を採用。※本商品はロックングストッパー(背角度の固定)無しタイプです。

座前部の持ち上がりがなく、骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。(最大傾斜20°)

ゆとりあるシートサイズ、3次曲面の背もたれは腰椎を支え、身体を優しく包み込み快適なオフィスワークをサポートします。

ガス式上下調節機構。座面右前方のレバー操作により座面の上下昇降調節が可能です。(ストローク幅110mm)

座面下の背のロックング強弱調整ノブを廻すことでロックング反力の調節が可能です。

グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。

クッション・カバーの交換が簡単に行えて長期間ご使用いただける商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.