

品番：EA956XA-135


品名：ビジネスチェア(メモ台付/グリーン)



販売価格	65,900円(税抜) / 72,490円(税込)		
カタログ価格	65,900円(税抜) / 72,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1986ページ		



メモ台可動範囲寸法(目安)



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	63093
※注意※	【お客様組立品】	カラー	グリーン
サイズ(mm)	650(W)×815(D)×790(H)	脚幅	565mm
メモ台有効範囲	450(W)×290(D)mm	座面下収納有効寸法	338(W)×396(D)×190(H)mm
重量	13.9kg	キャスター	自在×4
車輪径	φ 50mm	材質	背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:ウレタンフォーム 脚部:φ 25.4mmスチールパイプ+粉体塗装 網棚:φ 5mmスチールパイプ+粉体塗装 メモ台:PEブロー成型品 キャスター:ナイロン
布張り(ポリエステル布)			
大型(A3対応)メモ台仕様			

出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
A3横程度をゆとりをもって置ける大型メモ台なので、左利きの人の筆記作業にもストレスなく対応します。
メモ台は個人の体格に合わせて前後の位置調整が可能です。
座面の下には手荷物の収納が可能で、収納したまま移動もできます。
メモ台は水平回転させることができます。水平状態で側方によけることができるため、モノを置いたままで立ち座りできます。(回転角度:約105°)
タブレット端末を立てかけて使用でき、メモ台面を有効に活用できます。
網棚は座っても邪魔にならないようにセットバックされており、足元のスペースが確保されています。
ドリンクホルダー・小袋フック付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.