


品番 : EA956XA-153

品名 : 455x437x740mm 折り畳み椅子(メッキ脚/グリーン)



販売価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
カタログ価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/22 01:32現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1989ページ		



仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	50592
カラー	グリーン	サイズ(mm)	455 (W) × 437 (D) × 740 (H)
折りたたみ時	455 (W) × 63 (D) × 893 (H) mm	脚幅	455mm
座高	420mm	耐荷重	100kg
重量	3.8kg	張地	ビニールシート張り
スタッキング厚	28mm		

スチールパイプ(クロームメッキ)、ウレタンクッションフォーム

連結可能

チェアを横連結するためのパーツが装着されています。

テーブルをセットした時に、背の張材が直接天板に当たらず、張材の破れを防ぐ設計です。

収納効率に優れたフラットスタック

スタッキング厚が薄く、収納効率を高めた設計です。

グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.