


品番 : EA956XA-158

品名 : 455x437x740mm 折り畳み椅子(塗装脚/グリーン)



販売価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/29 11:42現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ			



仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	50595
サイズ(mm)	455(W)×437(D)×740(H)	カラー	グリーン
折りたたみ時	455(W)×63(D)×893(H)mm	重量	3.8kg
張地	ビニールシート張り	耐荷重	100kg
脚幅	455mm	座高	420mm
スタッキング厚	28mm		

スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム

連結可能

チェアを横連結するためのパーツが装着されています。

テーブルをセットした時に、背の張材が直接天板に当たらず、張材の破れを防ぐ設計です。

収納効率に優れたフラットスタッツ

スタッキング厚が薄く、収納効率を高めた設計です。

代替品

品番	EA956XA-156
コメント	カラー:グレー



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.