

品番：EA956XA-160

品名：ビジネスチェア(インクブルー)



販売価格	77,700円(税抜) / 85,470円(税込)		
カタログ価格	77,700円(税抜) / 85,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1985ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	44326
※注意※	【お客様組立品】	カラー	インクブルー
サイズ(mm)	640(W)×570(D)×850~940(H)	脚幅	640mm
重量	16.9kg	キャスター	自在×5
張地	背もたれ・座面:布張り(ポリエステル)	車輪径	φ60mm
材質	キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品	耐荷重	100kg
座高	400~490mm		

スライド3WAYシンクロロック機構

ガス式上下調節機構

モールドウレタンクッション

肘あて付

4段階ストローク調整(フロントストッパー付)

肘上下調節

肘左右角度調節

座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。

背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。

フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。

背中ラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。

座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。

グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。

クッション・カバーの交換が簡単に行えて長期間ご使用いただける商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.