


品番：EA956XA-173

品名：導電チェア(足掛付/ブラック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 67,300円(税抜) / 74,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 67,300円(税抜) / 74,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/05 19:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 |
| カタログページ | 0700ページ1987ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| メーカー | ライオン事務器 (LION) | 型番 | 44491 |
| カラー | ブラック | サイズ | 620(W)×450(D)×840~1020(H) |
| 座高 | 505~685mm | 脚幅 | 620mm |
| 耐荷重 | 100kg | 重量 | 8.7kg |
| キャスター | 自在×4 | 材質 | 足掛: φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材: ピニールレザー張り(導電性) クッション: ウレタンフォーム 脚部: スチール・クロームメッキ キャスター: φ50mm導電性ウレタン巻 双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個 (ブラック) |
| 注意 | 導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。 | | |

足掛付

背付

ガス上下調節

ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。

導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェア。精密部品の品質への影響を軽減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.