


品番：EA956XA-173

品名：導電チェア(足掛付/ブラック)



販売価格	67,300円(税抜) / 74,030円(税込)		
カタログ価格	67,300円(税抜) / 74,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 03:01現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	0700ページ1987ページ		



#### 仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	44491
カラー	ブラック	サイズ	620(W)×450(D)×840~1020(H)
座高	505~685mm	脚幅	620mm
耐荷重	100kg	重量	8.7kg
キャスター	自在×4	材質	足掛: φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材: ピニールレザー張り(導電性) クッション: ウレタンフォーム 脚部: スチール・クロームメッキ キャスター: φ50mm導電性ウレタン巻 双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個 (ブラック)
注意	導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。		

足掛付

背付

ガス上下調節

ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。

導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.