

品番：EA956XA-220

品名：ビジネスチェアー(ブラック/グレー)



販売価格	89,000円(税抜)／ 97,900円(税込)		
カタログ価格	89,000円(税抜)／97,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/10 18:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1985ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

全てのワーカーに応える優れたフィット感とスタイリッシュなフォルム
スマートなデザインながら充実の機能性

仕様

メーカー	アイリスチトセ	型番	LUX-M-HS2A
※注意※	【お客様組立品】	重量	17.3kg
カラー	ブラック/パープル	脚幅	655mm
サイズ	670(W)×625(D)×1015～1113(H) mm	キャスター	自在×5
材質	張地:背メッシュ黒布地 背カバー:ナイロン樹脂(ガラス繊維入) 脚部:アルミダイカスト キャスター:ウレタンキャスター		
布張り			
シンクロロッキング…背部分と座面が連動して動き、自然な姿勢変化を保つことができます。			
ロッキングストッパー…背部分と座面が連動して動きます。座面下のレバーにより16°の範囲で4段階の位置固定ができます。(初期位置含む)			
リクライニング硬さ調整…リクライニング反力の強弱調整が行えます。			
ランバーサポート…腰部を支えるランバーサポートは、好みに応じて上下調節が可能です。			

ガスシリンダー上下昇降…座高調整100mm上下昇降します。
フロントマルチリミテッド…レバーの上げ下げにより、ロッキングの範囲を3段階に調節できます。
可動肘あて付き(上下:10mmずつ8段階、左右:25°ずつ)
シートスライドで座面の奥行きを調整できます。(50mm)

代替品

	品番	EA956XA-114
	コメント	違い: サイズ、メーカーなど

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.