品番: EA956XA-226

品名:ビジネスチェアー(グリーン)



販売価格	50,000円 (税抜)/ 55,000円(税込)				
カタログ価 格	50,000円(税抜)/55,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/18 12:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2027ページ				



















新素材の3次元スプリングクッションを業界初で回転イスに採用! 通気性・耐久性に優れ、ムレにくく快適な座り心地を実現!

仕様

メーカー	アイリスチトセ	型番	3DA-S45M0
※注意※	【お客様組立品】	重量	12kg
サイズ	615(W)×605(D)×890~980(H) mm	脚幅	615mm
材質	背・座: PP樹脂カバー(取扱説明書フォルダ付) 座クッション: PP樹脂芯材 下: モールドウレタン 上: 指定外繊維(ポリエーテル・エステル系繊維) 脚: ガラス繊維強化ナイロン ループ肘: スチール芯入りウレタン一体 成形 キャスター: ナイロン	カラー	グリーン
キャスター	自在×5個		

布張り

シンクロロッキング、ガス式上下調節機構

3次元スプリングクッション

背の角度を任意の位置で固定可能。多様化しているワークスタイルに対してフレキシブルに対応でき安定した姿勢が保持できます。

座クッションは3次元スプリングとモールドウレタン+フィルターウレタンの3層構造で、通気性・クッション性、耐久性に優れ、ムレにくい快適な座り心地を実現しました。3次元スプリングクッションは他にも透水性や環境安全、制菌性に優れた素材です。

背にもたれた際、背部分と座面が連動して動きます。そのため自然な姿勢変化を保つことができます。ロッキング支点を中心に「座1:背5」の 比率で最大背25、座5シンクロし、背中、腰への負担を軽減させ快適な座り心地を実現します。

メッシュ素材を張地で挟み込んだ背もたれ構造により、適度な弾力性とホールド感があり通気性とデザイン性を向上させました。

梱包は背座がし型に組み立てられた状態で、センターカバー、シリンダー、脚羽根を差し込むだけで完成品になる工具レス仕様です。組立に 手間を取らせることもありません。

分別設計、再生樹脂、部品交換

代替品



品番 EA956XA-232

コメント サイス:560(W)x580(D)x830~920mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.