品番: EA956XA-262

品名:ビジネスチェアー(肘付/グレー)



販売価格	<b>34,500円</b> (税抜)/37,950円(税込)			
カタログ価 格	34,500円(税抜)/37,950円(税込)			
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 13:54現在)			
商品入数	1 販売単	位  個		
カタログページ	2028ページ			















カタログ訂正

25/09/05 ●サイズ(mm):(誤)540(W)×525(D)×805~905(H)→(正)550(W)×520(D)×805~905(H) (No.56 9047)

#### この商品はお客様組み立て品です。

# 仕様

メーカー	アイリスチトセ	型番	BIT-EX43L1-F
※注意※	【お客様組立品】	カラー	グレー
キャスター	自在×5	サイズ(mm)	550(W)×520(D)×805~905(H)
脚幅	540mm	材質	上張り: 布地 背・座: ポリプロピレン樹脂カバー クッション: ポリプロピレン樹脂芯材、 モールドウレタンフォーム 脚部: ガラス繊維強化ナイロン キャスター: ナイロン ループ肘: スチール芯入ウレタン一体 成形
重量	8.2kg		

# 布張り

### 肘あて付

ガスシリンダー上下昇降…座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。

環境にも配慮…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。

モールドウレタンクッションで座り心地抜群…背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでローコストながら快適な座り心地を実現。

モールドウレタン…モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法で作られたクッションで、高級ソファーのクッションなどに用いられています。

触り心地の良いループ肘…手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。

背もたれロッキング機構…背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。

幅1000mmの片袖デスクにも収まるコンパクトサイズです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.