

品番：EA956XA-301A

品名：ビジネスチェア(ブラック)



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/15 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	OFC-MBHR
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(mm)	605(W)×615(D)×1,070~1,145(H)
脚幅	605mm	重量	13kg
キャスター	自在×5個	耐荷重	約120kg
座面高さ	約440~515mm	座面サイズ	490×500mm
座面厚み	850mm	材質	本体: 金属(鋼)、合板 アーム部: 金属(鋼)、ポリプロピレン 脚部: 金属(鋼)(表面加工: メッキ(クロム)) キャスター: ポリウレタン、ナイロン 張り材: 背上部: 合成皮革 背・座面: ポリエステル100% クッション材: ウレタンフォーム
カラー	ブラック		

S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。

最大約15度ロックが可能

通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。

キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。

レバーを上げるだけのカンタン昇降

座面はゆったり座れる広々サイズです。

腰サポートバー付きで、腰への負担を低減します。

蒸れにくい背・座面メッシュ素材

通気性に優れたメッシュ素材を背・座面に使用。

座面や背もたれがムレにくく、長時間の作業でも快適さが持続します。

様々なシーンに対応ロック機能付き

体重をかけると、体の動きに合わせて背もたれや座面の角度が変化するロック機能付きです。

理想の姿勢に近づけるS字背もたれ

S字の曲線が体にフィットし、優しく包み込み、ホールド感のある座り心地で疲れにくい。

体格に合わせるランバーサポート付き

サポートの位置を調整できるから、個々の体型や好みに合わせられて快適なサポートが得られます。

ボリュウム座面

クッションにはしっかりとした厚みのウレタンを使用。

程よく沈み込み、長時間の作業でも快適な座り心地が維持できます。

身長やシーンに合わせて高さ調節可能

44cm～51.5cmで高さ調節可能。

昇降レバーで、簡単に調整できます。

座ったままの移動もらくらく360°回転&キャスター付き

回転式で使いやすく、座ったままスムーズに向きを変えられます。

簡単組み立て

道具を揃える必要がなく、同梱されている六角レンチで簡単に組立できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.