品番: EA956XC-64A

品名:ビジネスチェアー(ブラック)



販売価格	46,600円(税抜) / 51,260円(税込)				
カタログ価 格	46,600円(税抜)/51,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 12:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2026ページ				













での商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-022KBK2
※注意※	【お客様組立品】	脚幅	585mm
重量	13.6kg	サイズ(W×D×H)mm	585×585×815~900
背もたれサイズ	450(W)×390(H)mm	座面(座面調節)	480(W)×420(D)mm(415~500(H) mm)
カラー	ブラック	キャスター	自在×5(材質:ナイロン)
材質	張地: 布張り(再生PET防汚性生地使用) 主要成形部品: PP、ナイロン クッション材: ウレタンフォーム キャスター: ナイロン	耐荷重	座面:80kg

布張り

ガス式上下調節機構

汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を使用しています。

背もたれ・座面に型崩れしにくいモールドウレタンを使用しているので、座り心地抜群です。

腕の疲れを低減させる肘あて付きです。

※肘あてを外して使用することもできます。

背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。

背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。

環境にも人にも優しく、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.