

品番 : EA956XF-17

品名 : スタッキングチェアー(グリーン)



販売価格	27,700円(税抜)／30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜)／30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/29 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1990ページ		



カタログ訂正

25/09/10 ● サイズ(mm):(誤)490(W)×530(D)×836(H)→(正)503(W)×530(D)×836(H)(No.56 9047)

メンテナンスが楽、軽量、鋳びにくいステンレスフレーム

仕様

メーカー	アイリスチトセ	型番	CDMC17SJ
カラー	グリーン	重量	4.4kg
サイズ(mm)	503(W)×530(D)×836(H)	材質	座:ダイメトロール 一体成形シート 脚部:φ13mmステンレスパイプ

布張り

スタッキング、連結可能

座り心地とともに収納効率、メンテナンス性、堅牢性を備え、使われることで美しさが引き立つ、スタッキングチェアのスタンダード。

デュポン社製ダイメトロールをアイリスチトセならではの技術で樹脂フレームにハイ・テンションで一体成形して張り渡すことで、底づき感が無く、太もも裏側の圧迫を軽減し、快適な座り心地を実現しました。一体成形により、長時間の使用でもヘタリが少なく優れた耐久性を実現しました。

デュポン社製ダイメトロール…適度な柔らかさと反発力を絶妙なバランスで実現したテンションファブリックです。強力な伸縮性のある横糸と高性能な織物糸の縦糸を織り合わせ、熱溶着している為ほつれる事がありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

