


品番：EA956XW-47

品名：ワークチェア(導電性/ホワイト)



販売価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
カタログ価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	0700ページ1987ページ		



#### 仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	44498
カラー	ホワイト	サイズ	620×420～530(H)
座高	420～530mm	座面	φ 375mm
脚幅	620mm	重量	5.3kg
キャスター	自在×4	耐荷重	100kg
材質	張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:φ 50mm導電性ウレタン巻 双輪2個・φ 50mmウレタン巻双輪2個 (ブラック)	注意	導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。

足掛なし

背なし

ガス上下調節

ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。

導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェア。精密部品の品質への影響を軽減します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.