品番: EA956XW-48

品名:ワークチェアー(導電性・足掛付/ブラック)



販売価格	50,800円(税抜)/55,880円(税込)				
カタログ価 格	50,800円(税抜)/55,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 12:09現在)				
商品入数	1	販売単位	脚		
カタログページ	0710ページ2030ページ				







仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	44493
カラー	ブラック	サイズ	620×505~685(H)
座高	505~685mm	座面	φ375mm
脚幅	620mm	重量	6.4kg
キャスター	自在×4	耐荷重	100kg
材質	張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター: φ50mm導電性ウレタン巻 双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個 (ブラック)	注意	導電性の低い床面では、導電性能が 十分に発揮できない場合があります。 導電マットの上など、導電性能に優れ た場所でご使用ください。

足掛あり

背なし

ガス上下調節

ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。

導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.