

品番：EA956XW-58

品名：ワークチェア(高さ無段階調整/座面固定)



販売価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1988ページ		



仕様

サイズ(mm)	340(W)×250(D)×940(H)	カラー	ブラック/ブラック
折りたたみ時	340(W)×100(D)×1120(H)mm	重量	4.8kg
材質	座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ	耐荷重	100kg
座面調整高さ(mm)	468~811(無段階調整)	脚幅	330mm

日本製

座面高さ46.8~81cmで無段階調整可能。用途に応じて最適な座面高さをお選びいただけます。

折り畳めて収納に便利

低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。

ディンプル加工で座面保持力大幅アップ

フレーム背面に施されたディンプルがストッパーを確実にキャッチし使用中の座面下がり防止します。

シート上限ストッパーで上がり過ぎによるシート台座破損を防ぎます。

ワンタッチで座面高さ調節可能

シート高さを簡単に調整できるので床仕事のような低い姿勢での作業から、達姿勢に近い体制での作業までこれ一台で対応できます。

高さ調節方法

- ①シートを持ち上げる事で座面のロック機構が外れます。
- ②好みの座面高さ位置までシートをスライドさせる。
- ③シートを前に倒すことで再度ロック。

お手入れ方法

中性洗剤

①フレーム(座部スライド部の表裏両面)とストッパーチューブ(8箇所)の油分を、うすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布等で拭き取ってください。

②柔らかい布で水拭きをし、よく乾かしてからご使用ください。

パーツクリーナー(樹脂対応の石油系溶剤)

①フレーム(座部スライド部の表裏両面)とストッパーチューブ(8箇所)にパーツクリーナーを噴霧(塗布)し、柔らかい布で油分を拭き取ってください。

※快適にご使用いただくため、製品に油汚れが付着したら油分を取り除いてください。

※製品の特性上、座面後部に偏って座ったり、使用中に揺らすなどなされると、座面が多少下がる事があります。その場合は再度好みの高さを調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.