

品番：EA957AE-6

品名：770x285x 660mm ロール材スタンド` (吊下げタイプ)`



販売価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1426ページ1637ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	山金工業	型番	RS-TS600
※注意※	【お客様組立品】	適用ロール材	幅:620mm以下 外径:550mm以下 内芯径:φ30mm以上 重量:10Kgまで
サイズ	770(芯棒)×285(D)×460(H)mm	色	シルキーホワイト(粉体塗装)
重量(kg)	4.8kg	材質	本体:スチール キャップ:PE
重量	4.7Kg	必要工具	#3プラスドライバー 10mmスパナ

取付可能ワークテーブル:山金工業製ワークテーブル 150シリーズまたは300シリーズ  
幅900mm以上、奥行600mm以上、高さ740mm以上。(※スチール天板には取付不可。)

ワークテーブルに直接設置が可能。スペース効率の良い、カッターガイド付ロールスタンド

材料押さえバーとカッターガイドによりきれいにカットできます。

作業台の天板下に吊り下げて設置。取り付け方法は内付け、外付けどちらでも取付可能。

カッター受けプレートによりケガを防ぐと共に、天板が傷付かない安心設計。

※取付可能なロール材条件およびワークテーブル条件を必ずご確認ください。

※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。

※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。

※ワークテーブルは付属しておりません。別売です。下記【その他関連】を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.