

品番：EA961KD-11

品名：412x384x 352mm 二重扉耐火金庫



販売価格	57,100円(税抜)／ 62,810円(税込)		
カタログ価格	57,100円(税抜)／62,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/20 05:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1913ページ2447ページ		



仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	119EK77DRUG
容量	18L	重量	33kg
外寸サイズ	412(W)×384(D)×352(H)mm	内寸サイズ	320(W)×222(D)×260(H)mm
耐火時間	60分	付属品	棚板1枚、鍵各2本、ドア裏キーフック、単3電池×4本、取扱説明書
ロック方式	テンキー+シリンダーキー		
A4紙対応			
テンキーロックとシリンダー錠のダブルロック式			
テンキーロックは4～16桁までの暗証番号を設定可能です。			
ドア裏に便利なキーフック、鍵付きの内扉付			
暗証番号入力時の「覗き見を防止」するスクランブル機能付			
5回の間違った入力でロック操作停止機能付			
ハイセキュリティなダブルドアを装備した耐火金庫。			
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A			
急加熱・落下試験にも合格した強固なボディ。			

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

アンカー固定作業は、基本的にメーカーにて実施する作業になります。(但し、床がコンクリート、下に配線等が無いことが前提となります。)
別途費用がかかりますので、アンカー固定をご希望の場合は、見積時、設置先住所等を確認しております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.