

品番：EA961KD-23

品名：404x474x 522mm 耐水・耐火金庫(黒)



販売価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
カタログ価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1840ページ2340ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

### 仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	A530R3WR
容量	36L	重量	53kg
カラー	ブラック	外寸サイズ	404(W)×474(D)×522(H)mm
内寸サイズ	300(W)×300(D)×410(H)mm	耐火時間	60分
付属品	トレイ1枚、可動式棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本	材質	鋼材・耐火コンクリート
ロック方式	デジタルテンキー		

A4サイズ横収納可能

4～16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー方式

ON/OFF可能な「ビルトイン・アラーム」装備。衝撃に対して警報音が鳴ります。

約65dB(掃除機の騒音相当)の音量が周囲に鳴り響きます。アラームを止めるためにはドアを開け、取り付けアラームのボタンを押すと設定が解除されます。

※アラーム機能の利用には設定が必要です。

ドア裏に便利なキーフック付
暗証番号入力時の「覗き見を防止」するスクランブル機能付
2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できる「デュアルコントロールシステム」搭載。
5回の間違え入力で5分間のロック操作停止機能付
便利な暗証番号の液晶表示とメロディー音付き。暗証番号の非表示やメロディー音の消音も可能です。
電池残量表示
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A:熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。 [30分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック) [60分耐火]DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック
機能と落ち着きのあるデザイン性を追求した耐火・耐水金庫。
急加熱・衝撃落下試験にも合格した強固なボディ。
耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消火放水から守る耐水性能も標準装備。
扉を開けた際、LEDライトが一定時間点灯し、金庫内部を照らします。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.