

品番：EA961KD-32

品名：352x467x 420mm 耐水・耐火金庫(赤)



販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	A125R3WR
容量	25L	重量	36kg
カラー	レッド	サイズ	外寸:352(W)×467(D)×420(H)mm 内寸:260(W)×304(D)×320(H)mm
耐火時間	60分	付属品	トレイ1枚、可動式棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本
材質	鋼材・耐火コンクリート	ロック方式	デジタルテンキー
A4サイズ横収納可能			
4～16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック。			
ON/OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を装備。衝撃に対して警報音が響きます。			
ドア裏に便利なキーフック付			
暗証番号入力時の「覗き見を防止」する独自の入力可能なスクランブル機能付			
2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できる「デュアルコントロールシステム」搭載			
5回の間違え入力で5分間のロック操作停止機能付			
60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品。			

代替品

	品番 EA961KD-7 コメント 24リットル/12Kg 価格注意
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.