

品番 : EA966CH-22

品名 : 22mm ユニバーサルジョイント



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	サンユーテック	型番	K-22
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等 その他産業機械	許容トルク	235N·m
最大トルク	329N·m	許容回転数	740rpm
許容曲角	25°	内径	22mm
全長	95mm	材質	本体:S45C ピン:SCM415
コンパクト設計で省スペースでの使用が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.