




品番：EA966CH-6

品名：6mm ユニバーサルジョイント



販売価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	サンヨーテック	型番	K-6
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等 その他産業機械	許容トルク	7.8N・m
最大トルク	11.0N・m	許容回転数	2700rpm
許容曲角	25°	内径	6mm
全長	33mm	材質	本体:S45C ピン:SCM415
コンパクト設計で省スペースでの使用が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.