


品番：EA966CJ-22

品名：22mm ユニバーサルダブルジョイント



販売価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
カタログ価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

メーカー	サンヨーテック	型番	KD-22
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等 その他産業機械	許容トルク	235N・m
最大トルク	329N・m	許容回転数	440rpm
許容曲角	50°	内径	22mm
全長	154mm	芯間	59mm
材質	本体:S45C ピン:SCM415		

コンパクト設計のダブル機能タイプ

中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.